




注記

△ 金めっきは接触部のみとする

NOTE

△ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		-5
3	△ 0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
2	△ 0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		175289-2
めっきコード (PL. ID NO.)	仕上 (FINISH)		型番 (P/N)
175289-3-2			
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		TE Connectivity	
被覆外径 (INSULATION DIA.) 1.8-2.8 mmφ		名称 (NAME) DYNAMIC D-3 SERIES TAB CONTACT "L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミック D-3シリ-ズタブコンタクト	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10を越え 30以下: ±0.25 30を越え 100以下: ±0.3 角度: ±3°		SIZE B	LOC J
DR. 2 MAR 92 N. Matsubara		番号 (No.) C-175289	
CHK. 4 MAR 92 H. Abata		尺度 (SCALE) 5-1	REV. R
LTR 変更 (REVISION RECORD)		SHEET 1 OF 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[175289-3](#)